

# 接着系アンカーなら SUNCOへ!

## カプセル方式 回転・打撃型

日本デコラックス(株)  
ケミカルアンカー  
Rタイプ



U0-00-R133

旭化成ケミカルズ(株)  
ARケミカルセッター  
SUPER LL (APタイプ)



U0-00-A028

## セメント系 回転・打撃型

デンカ(株) (株)ケー・エフ・シー  
デンカクイックカプセル エスアールタイト



U0-00-A033



U0-00-B033

※打込み型  
施工も可能

## カプセル方式 打込み型

ユニカ(株)  
レジンA HC-Uタイプ



U0-00-R046

## 注入方式 カートリッジ型

フィッシャー・ジャパン(株)

エポキシアクリレート系  
注入式アンカー  
FIS VS PLUS 360S

U0-00-81RG



ケモファスト

ビニルエステル系  
ケミカル インジェクション  
アンカー STV

U0-00-81ST



エヌパット(株)

エポキシ系

U0-00-N041



PERFIX  
EPOPREMIX  
パーフィクス  
エポプレミックス

住友大阪セメント(株)


無機系セメント系  
セメフォースアンカー

U0-00-9C00



## ケミカルVカット寸切も一緒にいかがですか?

Vカット寸切セット (ナット2個×W1枚セット)



鉄製 三価ユニクロ  
径:M10~M20、長さ:120~260

C1-00-U6S1



鉄製 ドブ(溶融亜鉛めっき)  
径:M10~M16、長さ:140~200

C1-00-U6S1



SUS製  
径:M10~M16、長さ:120~200


C1-02-U6S1

掲載以外にも取扱い商品多数ございます! 担当営業までお問合せください。


## ■接着系アンカー (カプセル方式) 回転・打撃型

### 使用ボルト形状

アンカー筋の先端は必ず 45°にカットして使用してください。  
全ねじボルトや異形棒鋼のように表面に凸凹があるものを使用してください。



### 施工方法




※ユニカ製の資料を参考にしております。


## ■接着系アンカー (カプセル方式) 打込み型

### 使用ボルト形状

アンカー筋の先端は必ず平らにして使用してください。  
全ねじボルトや異形棒鋼のように表面に凸凹があるものを使用してください。



### 施工方法




※ユニカ製の資料を参考にしております。


## ■接着系アンカー (注入方式) カートリッジ型

### 使用ボルト形状

全ねじボルトや異形棒鋼のように、表面に凸凹があるものを使用してください。  
丸棒には使用できません。



### 施工方法



※ユニカ製の資料を参考にしております。

