

温度を記憶する
ハイク保冷剤

IceBattery®




35度の外気の中で**2時間以上**
15度の冷たさをキープ!

熱中症対策『手のひら冷却』
にも最適!

暑熱環境下で手のひら冷却に
最適な15℃を何分作れるか?
(設定: 外気温 35℃)

IceBattery なら140分、
15℃をキープできる!



出所: 2019年9月ITE研究所試験結果

新たに注目されている
『手のひら冷却』って?


手のひらを15℃前後で冷やすことで、深部体温の上昇を防ぎ、熱中症を予防する手法です。

- 熱中症予防に
- 作業効率アップに

握るだけで
有効



動脈と静脈を
つなぐ血管



様々な輸送に活用されている
IceBattery® の保冷技術

IceBattery®の保冷技術は、航空・鉄道輸送業界などで、血液、生ワクチン等の輸送などにも利用されている技術です。

- 航空輸送
- 鉄道輸送
- 医薬品・血液輸送など..



※国内航空会社 使用例



使用例

IceBattery®fresh (アイスバッテリーフレッシュ)

- 肌や環境に優しいポリウレタン、洗えて清潔
- 冷却目安時間：-18℃以下で 10 時間以上
- 体感温度：15 度前後（表面 20℃、裏面 10℃）
- 保冷時間目安：1 ～ 2 時間（外気温 35℃を想定。）

SUNCOコード	品番	縦×横×厚さ (mm)	質量 (g)
Y5-00-95T0	154724	155×105×18	180

IceBattery® ミニ (アイスバッテリーミニ)

- 冷却目安時間：-18℃以下で 10 時間以上
- 保冷温度：夏場 5 ～ 10℃、冬場 1 ～ 5℃
(専用保冷バッグ IceBattery クールバッグと使用した場合)
- 保冷時間：外気温 35℃ 専用保冷バッグ IceBattery クールバッグ使用時の目安 2～8 時間
(1 枚使用 2～4 時間、2 枚使用 4～8 時間程度。)

SUNCOコード	品番	縦×横×厚さ (mm)	質量 (g)
Y5-00-95T1	154720	265×185×15	600



使用例

IceBattery® クールバッグ縦型 保冷剤 1 枚付き

- 容量：スポーツドリンクなどの飲料が縦に置けるタイプ。
ペットボトル 500ml 3 本と IceBattery fresh が 2 個入ります
- 保冷温度：夏場 5 ～ 10℃、冬場 1 ～ 5℃
(専用保冷剤 IceBattery ミニと使用した場合の目安であり、保証値ではありません。)
- 冷却目安時間：家庭用冷凍庫 -18℃以下で 10 時間以上

SUNCOコード	品番	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)
Y5-00-95T2	154716	155×235×310	5



IceBattery® クールバッグ横型 保冷剤 1 枚付き

- 容量：スポーツドリンクなどの飲料が横に置けるタイプ。
ペットボトル 500ml 6 本と IceBattery fresh が 4 個入ります
- 保冷温度：夏場 5 ～ 10℃、冬場 1 ～ 5℃
(専用保冷剤 IceBattery ミニと使用した場合の目安であり、保証値ではありません。)
- 冷却目安時間：家庭用冷凍庫 -18℃以下で 10 時間以上

SUNCOコード	品番	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)
Y5-00-95T3	154718	230×300×210	8



ご用命は